



概略図

※下記の寸法は参考値です。
施工時に幅・奥行・高さ・共に20mm程のずれが生じる可能性があります。

■ クリーンユニット SBU750




■ 1人用 型番：1-SB



(3D画像イメージ)

■ 2人用 型番：2-SB



(3D画像イメージ)

消煙灰皿 近日発売予定


火のついたタバコを捨ててもしっかり消煙



幅 250mm× 奥行 240mm× 高さ 761mm

1. 蓋も無く、水も使わない消煙灰皿

煙が出にくい構造にすることで吸殻ボックス外に出る煙を遮断。
煙を吸殻ボックス内に対流させて酸欠により消火。
消火の為に水を使用しないため汚水が出ない。




煙を対流させ、吸殻ボックス外に出にくい構造

酸欠により消火（水を使用しない）


2. 専用袋で吸い殻捨てが簡単

専用袋の取り換えで吸い殻捨ての効率アップ。



3. 吸殻捨てや掃除が楽な分割型

ベースと吸殻ボックス、灰皿、灰用スノコは分割が可能。



(1人用)

どこでも喫煙ブース

分煙、共存、快適、未来を想う環境づくりへ



HP QR



喫煙専用室



株式会社ジー・スリー
〒537-0012 大阪市東成区大今里 1-23-13
TEL: 06-4259-2520 FAX: 06-6224-7727
<https://en-block.com>

※カタログの仕様は予告なく変更する場合があります。このカタログは 2026/6 月製作です。

測定結果

出入口風速測定（基準 開口面すべてで 0.2m/s 以上）

・出入口寸法条件


出入口1箇所：高さ 2.1m × 幅 0.8m

測定箇所：3箇所 1.8m / 1.2m / 0.6m（出入口の中央を測定）

型番：4-W	測定位置	3層
4人用	床高さ 1.8m	0.36m/s
	床高さ 1.2m	0.26m/s
	床高さ 0.6m	0.23m/s

※測定位置は助成金適合確認を流用、風速計【testo 450-V1】を使用
微風測定のため周辺無風時状態にて測定

3層	プレフィルター 1枚/HEPAフィルター 1枚/ 破砕活性炭フィルター 1枚
----	---



（4人用）

浄化測定値

総揮発性有機化合物除去率 （基準 浄化率95%以上）	初期値 96% 以上
浮遊粉塵測定 （基準 0.015mg/m ³ 以下）	初期値 0.009 mg/m ³ 以下

※測定 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所和泉センター 報告書 No.20-00069


・フィルター3種：プレフィルター / ヘパフィルター / フェルト活性炭フィルター

周辺環境に合わせた対応能力

フィルターはトレイ・マウント方式で交換・追加が簡単

屋外排気における近隣の苦情に対しフィルターの増設が多額の工事なしに可能。

各フィルター（プレフィルター・HEPA フィルター・フェルト活性炭フィルター）を棚に差し込むだけの簡単に交換。



最大 3960m³/h の送風機駆動を AC100V 電源で実現（送風機 2 台搭載）

屋外排気における配管の風力低下に対して、ブースの出入口風速 0.2/s の確保に有効。

高性能3層フィルターを介しても吸気能力 **2088m³/h** の実力、 出入口の風速を実測値 0.2m/s 以上。

（フェルト活性炭フィルターを破砕活性炭フィルターに変更した場合、吸気能力 **986.4m³/h**）

3層①	3層②	1層
2088m ³ /h	986.4m ³ /h	3600m ³ /h

3層①：プレフィルター 1枚 HEPA フィルター 1枚 フェルト活性炭フィルター 1枚
3層②：プレフィルター 1枚 HEPA フィルター 1枚 破砕活性炭フィルター 1枚
1層：プレフィルター 1枚

優れた空気浄化能力

総揮発性有機化合物除去率 **96%** 以上、 浮遊粉塵 **0.009mg/m³** 以下

（3層フィルター仕様 ※フェルト活性炭フィルターを使用）

〔公的試験所証明書取得済み：測定 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所和泉センター 報告書 No.20-00069〕

匂いが気になる方は破砕活性炭フィルターに変更も可能

※4人用以上のクリーンユニット（品番：SBU1200W）での測定です。

喫煙ブースサイズ（4人用，6人用）

クリーンユニット(品番：SBU1200W)使用

4人用 型番：4-W	外 寸	幅 1523mm x 高さ 2297mm x 奥行 1718
	重 量	487kg（クリーンユニット含む）
6人用 型番：6-W	外 寸	幅 2023mm x 高さ 2297mm x 奥行 2034
	重 量	542kg（クリーンユニット含む）
6人用横長 型番：6L-W	外 寸	幅 2483mm x 高さ 2297mm x 奥行 1568mm
	重 量	542kg（クリーンユニット含む）

フィルター	プレフィルター 1枚 HEPAフィルター 1枚 破砕活性炭フィルター or フェルト活性炭フィルター 1枚
送 風 機	シロッコ送風機 2台搭載 280W 送風機能力：3960m ³ /h 吸引能力：1層フィルター(プレのみ) 3600m ³ /h 3層フィルター(フェルト活性炭) 2088m ³ /h 3層フィルター(破砕活性炭) 986.4m ³ /h

喫煙ブースサイズ（1人，2人用）

クリーンユニット(品番：SBU750)使用

1人用 型番：1-SB	外 寸	幅 904mm x 高さ 2084mm x 奥行 1004mm
	重 量	238kg（クリーンユニット含む）
2人用 型番：2-SB	外 寸	幅 1455mm x 高さ 2084mm x 奥行 1236mm
	重 量	267kg（クリーンユニット含む）

フィルター	プレフィルター 1枚 HEPAフィルター 1枚 破砕活性炭フィルター 1枚
送 風 機	シロッコ送風機 1台搭載 280W 送風機能力：1980m ³ /h 吸引能力：1層フィルター(プレのみ) 1800m ³ /h 3層フィルター 618m ³ /h



※ブース無しのクリーンユニット単体でも販売は可能です。

ガラスブースセットとクリーンユニット単体のお求め用途の違い

ガラスブースセットをお求めになるお客様

- ・喫煙室がなく喫煙ブースを設けたい。
- ・休憩室などの室内に喫煙ブースを設けたい。
- ・配置できるスペースがある。
- ・高級感を意識している。
- ・一般たばこ / 加熱たばこ / 性別専用などブースの用途を分けたい。
- ・フロア分煙（20歳以下立入禁止）は一般たばこの喫煙ブース用に設けたい。
- （フロア分煙で加熱たばこ喫煙は可能ですが、一般たばこは喫煙専用室が必要です。）

クリーンユニット単体をお求めになるお客様


- ・喫煙室内の臭いやタール汚れの軽減や煙の充満を防ぎたい。
- ・元々の換気扇より強力な屋外排気を行いたい。
- ・休憩室などの部屋を喫煙室に変えたい。

概略図


※下記の寸法は参考値です。

施工時に幅・奥行・高さ・共に20mm程のずれが生じる可能性があります。


■ クリーンユニット SBU1200W



■ 4人用 型番：4-W



■ 6人用 型番：6-W



■ 6人用横長 型番：6L-W

